



**AIR DRIVE SAATVERTEILER** in jedem Element enthalten

- Aluminiumgehäuse mit Präzisionstolerenzen
- Exclusives Systems für schnelle Öffnung / Schließung
- Elektrischer Motor in der Struktur integriert
- Scheibe Halterung auf Lager montiert
- Hintere Dichtung der Scheibe auf PTFE
- Vordere abgefederte Dichtung der Scheibe auf PTFE
- Inneren verstellbare Platte für den Saatgutdurchfluss
- Wahlschalter der Saat mikrometrisch verstellbar
- Gegenwahlschalter der Saat mikrometrisch verstellbar
- Austauschbaren Elementen im Kontakt mit der Scheibe auf Feder montierten
- Innenröhre Druckluft für die Scheibenreinigung
- Exklusives vibrierendes Systems für die Erschütterung der Saat
- 1,5 Lt Trichter für Saaten Niederhaltung
- Oberer Verschluss des Trichters
- Äußere durchsichtige Scheibenschutz
- Hinterer umkehrbarer Schar











**Pneumatisches Säelement SF TANDEM**

- Befestigungssystem mit parallelogramm-Antriebsmechanik
- Federung auf die Elemente für Druckeinstellung auf die Elemente
- Vorderes und hinteres Rad Ø250 mm mit Langhaltenbewegung
- Umkehrbarer Radabstreifer auf Federn montiert
- Doppelte Kurbel für die Verstellung der Aussaattiefe
- Schaufel zur Samenabdeckung mit Verstellung der Neigung und Druck
- Absperrung des Parallelogramms für den Transport
- AIR DRIVE doppelter Saatverteiler seitlich verstellbar



Modell	Breite der Räder (A)		Mindestabstand zwischen den Säaggregaten (C)		Abstand zwischen den Saatgutverteilern (D)	
	cm	inch	cm	inch	cm	inch
SF24 TANDEM	17	6,7	24	9,4	min 1 - max 8	min 0,4 - max 3,1
SF28 TANDEM	17 - 20	6,7 - 7,9	28	11	min 1 - max 12	min 0,4 - max 4,7
SF33 TANDEM	20 - 22 - 25	7,9 - 8,7 - 9,8	33	13	min 1 - max 17	min 0,4 - max 6,7

## Optionales Zubehör

	Name	Beschreibung
	Räder Edelstahl	
	Räder Gitter	
	Räder Flex	
	Vordere Scheibe Ø170 mm (nur einreihig)	
	Gummi-Särad Ø185 x 20	Einfach
		Doppelter
		Dreifach
	Aluminium-Särad Ø170 x 20	Einfach
		Doppelter
		Dreifach
	Sensor fuer die Überwachung der Samenfehler (je Stk.)	
	Säuscheibe, zusätzlich	